

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad conische vorm, HSK-A 100, Schroefdraad M × Lengte L1: M10X50****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 307046 M10X50 |
| GTIN | 4062406106935 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

VHM-opnames resp. -verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301368.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------|
| Afkoppellengte A-maat | 79 mm |
| Nuttige lengte L ₁ | 50 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Boring-Ø D ₁ | 10,5 mm |
| Schroefdraad M | M10×50 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 23 mm |
| Opname | HSK-A 100 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Inschroeffreesopname |