

Garant GRIDLINE

**Vloeistofkast met kunststof jerrycans, Hoogte mm/aantal jerrycans: 1500/14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele plaatstalen constructie met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Kastromp voorzien van een **uittrekbeveiliging**. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 legbord tegelijk kan worden uitgetrokken. De kast is hierdoor in hoge mate beveiligd tegen omkiepen. Montage van uittrekbare legborden en lades in een raster van 25 mm.

Vloeistofkast, uitgerust met **kunststof** jerrycans (nr. 980060).

**Plaatsing:**

Aantal legborden uittrekbaar: 3

Aantal jerrycans (10 liter): 10

Aantal jerrycans (25 liter): 4

Aantal olieopvangbakken: 1

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

De kast kan ook zonder jerrycans worden gebruikt. Uitvoering naar wens: Geschikte uittrekbare legborden zie nr. 980052.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	1350 mm
Breedte	750 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Hoogte	1500 mm
Diepte	700 mm
Gewicht	136 kg
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Kast voor jerrycans