

Garant GRIDLINE

Vloeistofkast leeg, Hoogte mm/aantal jerrycans: 1500**Bestelgegevens**

Bestelnummer	980032 1500
GTIN	4062406107055
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele plaatstalen constructie met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Kastromp voorzien van een **uittrekbeveiliging**. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 legbord tegelijk kan worden uitgetrokken. De kast is hierdoor in hoge mate beveiligd tegen omkiepen. Montage van uittrekbare legborden en lades in een raster van 25 mm.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

De kast kan ook zonder jerrycans worden gebruikt. Uitvoering naar wens: Geschikte uittrekbare legborden zie nr. 980052.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1500 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Nuttige hoogte: 1350 mm

Gewicht: 77 kg

Technische beschrijving

Hoogte	1500 mm
Gewicht	77 kg
Nuttige hoogte	1350 mm
Diepte	700 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Breedte	750 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Kast voor jerrycans