

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte S: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313805 18
GTIN	2050001929891
Artikelklasse	33T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

**T.b.v.:**

Fabricaat Röhms KFD-HE.

**Levering:**

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

**Opmerking:**

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor fabricaat Röhms KFD-HE	315
Hoogte H	33,5 mm
Maximaal aanhaalmoment	130 Nm
Boringafstand b	30 mm
Schroefdraad G	M14

Traphoogte h	13,5 mm
Groefbreedte S	18 mm
Producttype	T-groefstuk