

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte S: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313805 16
GTIN	2050001929884
Artikelklasse	33T

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Fabricaat Röhms KFD-HE.

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

Opmerking:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	70 Nm
Geschikt voor fabricaat Röhms KFD-HE	254
Boringafstand b	30 mm
Hoogte H	21,5 mm
Schroefdraad G	M12

Traphoogte h	8,5 mm
Groefbreedte S	16 mm
Producttype	T-groefstuk