



## Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 120/45 Accuvoeding, Accucapaciteit: 2X4Ah



### Bestelgegevens

Bestelnummer

085761 2X4

GTIN

Artikelklasse

04F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).

- **Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.**
- **Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging.**
- **Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.**
- **Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.**
- **Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.**
- **Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.**
- **Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.**
- **Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo's en keurmerken, incl. CE-aanduiding).**
- **Incl. Comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)**
- **Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo's.**
- **Beschikbaar in 15 talen.**
- **Kleurendisplay met hoge resolutie.**

- **Markering vooraf bekijken voor betrouwbare markeringen.**
- **Onbreekbare behuizing.**

**FlyMarker® mini 120/45 18 V.** Zeer handzaam, 100% mobiel **accu-handmarkeersysteem** met geïntegreerd toetsenbord en LCD-kleurendisplay met hoge resolutie. Markeerveld: 120 × 45 mm.

- **Stabieler geleidingssysteem.**
- **Slagmagneet extra sterk (optioneel).**

### Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Oplegprisma met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, **2×18 V li-ion-accu**, lader.

maximale markeerveldhoogte: 45 mm

Accucapaciteit: 4 Ah

Nominale spanning: 18 V

Gewicht inclusief accu: 3,2 kg

## Technische beschrijving

Accucapaciteit	4 Ah
Fabrikantnummer	FlyMarker® mini 120/45
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Accuvoeding
Nominale spanning	18 V
Gewicht inclusief accu	3,2 kg
maximale markeerveldbreedte	120 mm
maximale markeerveldhoogte	45 mm
Producttype	Naaldmarkeerapparaat

## Accessoires

Verwisselbare accu Type 4AH	085765 4AH
-----------------------------	------------