

Garant

Lamellenslijpschijf special (ZA) met uitstekende lamellen, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60



Bestelgegevens

Bestelnummer	566290 60
GTIN	4045197720429
Artikelklasse	51M

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf met **extra ver uitstekende lamellen (10 mm)**. Grote afnamecapaciteit en lange standtijd dankzij hoogwaardig **zirkoonkorund (ZA)** op robuust mengweefsel. Met sterk slijpende laag voor koel slijpen.

• **Schuine vorm – voor rand-/lasnaadbewerking en vlakslijpen met slijphoek 15–25°.**

Toepassing:

Ideaal voor wisselend slijpwerk bij het **slijpen van vlakken en contouren** en voor het bewerken van **moeilijk toegankelijke plaatsen** zoals bijv. wegslijpen van lasnaden.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Vormbeschrijving	schuin met uitstekende lamellen
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm

Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		