

**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 32-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Weinig sterk, eenvoudige demontage, voor alle metalen, markeringsvrij.

Opmerking:

De schroefdraad het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	6 - 10 Nm
Fabrikantnummer	32-18
Voor draadafmeting M tot	M12

Opslagtemperatuur	20 °C
geschikt voor materiaal	metaal
maximale spleetmaat	0,1 mm
Vorm	vloeibaar
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Kleur	paars
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	voorgemonteerde schroefverbindingen
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	afdichtend
Inhoud	50 ml
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Vlampunt	100 °C
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Handvastheid na	15 - 20 min
Dynamische viscositeit	120 - 170 mPas
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	geringe sterkte
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

083392 7063

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7063

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt
voor flacongrootte 50 ml

083344 50

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7061

083391 7061