



Schroefborging, 250 ml, Artikelomschrijving producent: 55-03



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083314 55-03 |
| GTIN | 2050002005228 |
| Artikelklasse | 08G |

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Middelsterk, bruikbaar als schroefborging en schroefdraadafdichting, tot 200 °C, ook voor passieve materialen, markeringsvrij.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Minimaal losbreekmoment | 18 - 23 Nm |
| Voor draadafmeting M tot | M36 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fabrikantnummer | 55-03 |
| Opslagtemperatuur | 20 °C |
| Chemische basis | anaerobic methacrylate |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand |
| Kleur | blauw |
| Eigenschap | voorkomt vastvreten |
| Eigenschap | markeringsvrij |
| Eigenschap | trillingsbestendig |
| Eigenschap | thixotroop |
| Eigenschap | afdichtend |
| Vlampunt | 100 °C |
| Vorm | vloeibaar |
| geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging |
| geschikt voor toepassingsgebied | met olie besmeurde oppervlakken |
| maximale spleetmaat | 0,25 mm |
| geschikt voor materiaal | metaal |
| Inhoud | 250 ml |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 - 200 °C |
| Volledig uitgehard na | 1 - 3 h |
| Handvastheid na | 10 - 20 min |
| Dynamische viscositeit | 900 - 1500 mPas |
| Demontage | met normaal gereedschap |
| Sterkteklasse | Middelsterk |
| Dichtheid | 1,1 g/cm ³ |
| Productnaamattribuut | 250 ml |
| Producttype | Schroefborging |

Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt
voor flacongrootte 50 ml

083344 50

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7063

083392 7063

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7061

083391 7061