



## Schroefborging, 250 ml, Artikelomschrijving producent: 32-18



### Bestelgegevens

Bestelnummer	083314 32-18
GTIN	8029822013083
Artikelklasse	08G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

#### Toepassing:

**Weinig sterk** – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

**Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

**Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).  
Weinig sterk, eenvoudige demontage, voor alle metalen, markeringsvrij.

#### Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

### Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	6 - 10 Nm
Fabrikantnummer	32-18
Voor draadafmeting M tot	M12

maximale spleetmaat	0,1 mm
Kleur	paars
Vlampunt	100 °C
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	afdichtend
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor materiaal	metaal
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Inhoud	250 ml
Opslagtemperatuur	20 °C
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Voor draadafmeting inch	1/4 inch
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Handvastheid na	15 - 20 min
Dynamische viscositeit	120 - 170 mPas
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	geringe sterkte
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Schroefborging

## Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7063	083392 7063
---	-------------

	083344 50
--	-----------

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt  
voor flacongrootte 50 ml

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7061

083391 7061