



Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 83-54



Bestelgegevens

Bestelnummer	083313 83-54
GTIN	8029822074053
Artikelklasse	08G

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Zeer sterk, voor langdurige schroefdraadverbindingen, temperatuurbereik tot 200 °C.

Opmerking:

De schroefdraad het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Fabrikantnummer	83-54
Minimaal losbreekmoment	25 - 35 Nm

Voor draadafmeting M tot	M20
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	thixotroop
geschikt voor materiaal	metaal
Kleur	groen
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
maximale spleetmaat	0,15 mm
Vorm	vloeibaar
Opslagtemperatuur	20 °C
Vlampunt	100 °C
Chemische basis	Dimethacrylate
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Inhoud	50 ml
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 200 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Volledig uitgehard na	2 - 3 h
Handvastheid na	10 - 20 min
Dynamische viscositeit	450 - 650 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7063	083392 7063
Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml	083344 50
Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7061	083391 7061