

**TESA****Beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

**Levering:**

Beugelschroefmaat zonder instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommel-Ø	18,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	3 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022000 100

### Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------