

**Hotelucht pistool, Type: 008338****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078321 008338
GTIN	4007841008338
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Elektronisch geregeld hotelucht pistool met traploze luchthoeveelheidsregeling.
Hoogwaardig staafvormig hotelucht pistool HG 2620 E voor professionele toepassingen.

- **Aansluitkabel eenvoudig te verwisselen.**
- **Vervangbare keramische verwarming, levensduur ca. 800 h.**
- **Luchtdruk tot 4000 Pa.**
- **Temperatuurinstelling van 50 – 700 °C met joystick.**
- **Luchthoeveelheidsregeling van 150 – 500 l/min.**
- **Herstartbeveiliging.**
- **Afkoelstand.**
- **LCD-display en resthitteweergave.**

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Technische beschrijving

Wattage	2300 W
Luchttemperatuur	50 - 700 °C
Gewicht	840 g
Fabrikantnummer	HG 2620E
Luchtvolumestroom	150 - 500 l/min
Energievoorziening	Netvoeding

Producttype

Heteluchtpistool, HE 20-600

Accessoires

Temperatuurscanner HL Scan Type 014919	078326 014919
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Assortiment heteluchtaccessoires 12-delig Type 075569	078329 075569