

**Pneumatisch-hydraulisch blindklinkmoerenapparaat FireFox®, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770515 1
GTIN	4007081920841
Artikelklasse	74A

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkdruk 5 – 7 bar. Automatische inbrengprocedure, zodra de blindklinkmoer met lichte druk op de draadstift wordt geplaatst. Uiterst efficiënt werken dankzij snel inbrengen en razendsnel ponsen.

Levering:

Twee montagesleutels SW 24 / 27, 1 sleutel voor binnenzeskantbouten SW 4, 1 fles hydraulische olie 100 ml, 1 oliebijvulreservoir. Mondstuk en draadstift M3, M4, M5, M6.

Opmerking:

Reservemondstukken zijn onder nr. 770516 verkrijgbaar. Voor blindklinkmoeren van M3 tot M6 van alle materialen behalve M6 edelstaal.

Technische beschrijving

Slag	7,5 mm
Gewicht	1,96 kg
Luchtverbruik per ponsprocedure (afhankelijk van schroefdraad)	max. 2 l

Slangaansluiting	6 mm
Voor blindklinkmoeren staal / aluminium	M3 – M6
Kracht instelbaar, max. bij 5 bar	12000 N
Voor blindklinkmoeren van alle materialen	M3 – M6
Slangaansluiting	1/4 inch
Producttype	Blindklinkapparaat

Accessoires

Reservemondstuk met draadstift Type M3	770516 M3
Reservemondstuk met draadstift Type M5	770516 M5
Reservemondstuk met draadstift Type M4	770516 M4
Reservemondstuk met draadstift Type M6	770516 M6