

**Combi-vierklauw cilindrische opname, DIN 702-4, Buiten-Ø A / conus: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	315635 200
GTIN	5907412202822
Artikelklasse	36B

Omschrijving**Callout:**

Enkele verstelling van de gecombineerde bekken.

Centrische verstelling van de bekken.

Toepassing:

Gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:

a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);

b) Enkele verstelling van de opzetbekken.

Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is **gehard**, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn **aan beide kanten geslepen**.

Met cilindrische centreeropname DIN 702-4. De klauwplaat wordt vanaf de achterkant op een flens geschroefd en deze wordt op de spindel bevestigd.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Gietijzer

Levering:

Inclusief:

1 set = 4 geharde basisbekken.

1 Set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).

1 Spansleutel.

Technische beschrijving

Hoogte met bekken H ₂	127 mm
Centreer-Ø B	160 mm
Centreerdiepte C	5 mm
Doorlaat E	55 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	96 mm
Spansleutelvierkant K	11 mm
Gewicht	19 kg
Steekcirkel F	176 mm
Norm	DIN 702-4
Producttype	Combi-vierklauw