



Combi-vierklauw korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 200/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Artikelklasse	36B

Omschrijving

Callout:

Enkele verstelling van de gecombineerde bekken.

Centrische verstelling van de bekken.

Toepassing:

gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:

a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);

b) Enkele verstelling van de opzetbekken.

Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is **gehard**, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn **aan beide kanten geslepen**.

Met korte conusopname DIN 702-3. met tapeinden en borgmoeren voor spindelkoppen DIN 55027. (DIN 55027 en de internationale norm ISO702/III zijn gelijk aan DIN 55022 (oude norm)). De klauwplaat wordt zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Gietijzer

Levering:

inclusief:

1 set = 4 geharde basisbekken.

1 set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).

1 spansleutel.

Technische beschrijving

Spansleutelvierkant K	11 mm
Conusgrootte	5
Gewicht	19 kg
Aantal tapeinden	4
Hoogte zonder bekken H ₁	112 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Doorlaat E	55 mm
Centreerconus B	82,575 mm
Steekcirkel F	104,8 mm
Grootte van de tapeinden	M10
Hoogte met bekken H ₂	143 mm
Norm	DIN 702-3
Producttype	Combi-vierklauw