

**Combi-vierklauw cilindrische opname, DIN 702-4, Buiten-Ø A / conus: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	315635 250
GTIN	5907412202839
Artikelklasse	36B

**Omschrijving****Callout:**

**Enkele verstelling** van de gecombineerde bekken.

**Centrische** verstelling van de bekken.

**Toepassing:**

Gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:

**a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);**

**b) Enkele verstelling van de opzetbekken.**

Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is **gehard**, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn **aan beide kanten geslepen**.

**Met cilindrische centreeropname DIN 702-4.** De klauwplaat wordt vanaf de achterkant op een flens geschroefd en deze wordt op de spindel bevestigd.

**Norm:**

**DIN 702-4.**

**Materiaal:**

Gietijzer

**Levering:**

Inclusief:

1 set = 4 geharde basisbekken.

1 Set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).

1 Spansleutel.

## Technische beschrijving

Doorlaat E	76 mm
Steekcirkel F	224 mm
Spansleutelvierkant K	14 mm
Centreerdiepte C	6 mm
Buiten-Ø A	250 mm
Gewicht	31 kg
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	135 mm
Centreer-Ø B	200 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	102 mm
Norm	DIN 702-4
Producttype	Combi-vierklauw