



## Combi-vierklauw korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 200/6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	315645 200/6
GTIN	5907412202860
Artikelklasse	36B

### Omschrijving

**Callout:**

**Enkele verstelling** van de gecombineerde bekken.

**Centrische** verstelling van de bekken.

**Toepassing:**

gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:

**a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);**

**b) Enkele verstelling van de opzetbekken.**

Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is **gehard**, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn **aan beide kanten geslepen**.

**Met korte conusopname DIN 702-3.** met tapeinden en borgmoeren voor spindelkoppen DIN 55027. (DIN 55027 en de internationale norm ISO702/III zijn gelijk aan DIN 55022 (oude norm)). De klauwplaat wordt zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

**Norm:**

**DIN 702-3.**

**Materiaal:**

Gietijzer

**Levering:**

inclusief:

1 set = 4 geharde basisbekken.

1 set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).

1 spansleutel.

## Technische beschrijving

Doorlaat E	55 mm
Spansleutelvierkant K	11 mm
Gewicht	19 kg
Grootte van de tapeinden	M10
Buiten-Ø A	200 mm
Steekcirkel F	133,4 mm
Centreerconus B	106,39 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	112 mm
Conusgrootte	6
Aantal tapeinden	4
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	143 mm
Norm	DIN 702-3
Producttype	Combi-vierklauw