

WEKEM®**MS-polymeer-lijm- en afdichtmiddel Multiflex, 290 ml, Kleur: BLACK**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083482 BLACK |
| GTIN | 4260205360170 |
| Artikelklasse | 08G |

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige **1K-lijm- en afdichtmassa op MS-polymeerbasis**, weer- en UV-bestendig. Hechting ook op vochtige ondergronden, duurzaam elastisch, snelle uitharding ook bij lage temperaturen. Goed te verwerken, overschilderbaar. Te gebruiken voor het verlijmen, bevestigen en verzegelen en als afdichtmiddel.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|-------------|
| Fabrikantnummer | Multiflex |
| Kleur | zwart |
| Chemische basis | MS-polymeër |
| Opslagtemperatuur | 5 - 25 °C |
| Inhoud | 290 ml |
| Handvastheid na | 10 min |
| Vlampunt | 60 °C |
| Vorm | pasteus |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Eigenschap | UV-bestendig |
| Eigenschap | weerbestendig |
| Eigenschap | Siliconenvrij |
| Eigenschap | kleurecht |
| Eigenschap | niet-verouderend |
| Eigenschap | overschilderbaar |
| Rekbaarheid | 250 % |
| geschikt voor materiaal | Glas |
| geschikt voor materiaal | hout |
| geschikt voor materiaal | Aluminium |
| geschikt voor materiaal | Beton |
| geschikt voor materiaal | Staal |
| geschikt voor materiaal | kunststof |
| geschikt voor materiaal | metaal |
| Volledig uitgehard na | 1440 min |
| Kinematische viscositeit | 21 mm ² /s |
| Verwerkingstemperatuur | 5 - 40 °C |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand |
| Hardheid volgens Shore A | 60 |
| Dichtheid | 1,54 g/cm ³ |
| Temperatuur toepassingsgebied | -40 - 90 °C |
| Productnaamattribuut | 290 ml |
| Producttype | Afdichtmassa |

Accessoires

| | |
|---|--------|
| Volledig ommantelde patroonpistolen, assortiment,4-delig Type | 083502 |
| Perslucht-patroonpistool | 083507 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Patroonpistool | 083500 |
| Patroonpistool12:1 Type | 083501 |