



## Klawbekkenset 3-delig, voor spanhouder, Ø 250 mm, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313232 1
GTIN	2050001929303
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

#### Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang. Voor spannen, uitstekend geschikt voor spannen van onbewerkte delen.

#### Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5, gehard.

#### T.b.v.:

SchUNK-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

#### Opmerking:

Spanbereik exemplarisch voor nr. 313115 – 313137. Diepte van het spanniveau 25 mm.

### Technische beschrijving

Spanbereik	31 - 101 mm
voor houdertype-Ø	250 mm
Productnaamattribuut	Ø 250 mm
Groefbreedte D	12 mm
Boringafstand b	40 mm

Lengte tussenstuk A	20 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Röhmspiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken