



## Klawbekkenset 3-delig, voor spanhouder, Ø 400 mm, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313234 1
GTIN	2050001929358
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

#### Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang. Voor spannen, uitstekend geschikt voor spannen van onbewerkte delen.

#### Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5, gehard.

#### T.b.v.:

SchUNK-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313130; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

#### Opmerking:

Spanbereik exemplarisch voor nr. 313115 – 313137.

Geschikt voor kleurcode: Schunk spiestang-klauwplaat en bekken

Spanbereik: 49 - 168 mm

### Technische beschrijving

Spanbereik	49 - 168 mm
voor houdertype-Ø	400 mm
Productnaamattribuut	Ø 400 mm
Groefbreedte D	18 mm

Boringafstand b	60 mm
Lengte tussenstuk A	30 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken