

**Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling, Ø d = 20 mm,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M10X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Artikelklasse	32A

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Schachttolerantie h6.**

**Toepassing:**  
voor opname in Weldonhouders.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	20,2 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Opname	Ø d = 20 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname