



Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling, $\varnothing d = 20$ mm, Schroefdraad M \times Lengte L1: M6X25



Bestelgegevens

Bestelnummer	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:
Schachttolerantie h6.

Toepassing:
voor opname in Weldonhouders.

Technische beschrijving

Boring- $\varnothing D_1$	6,5 mm
$\varnothing D_2$	10 mm
Nuttige lengte L_1	25 mm
L_2	5 mm
Totale lengte L	75 mm
Opname	$\varnothing d = 20$ mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname