

**Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling, Ø d = 25 mm,
Schroefdraad M × Lengte L1: M12X40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301349 M12X40
GTIN	4062406107369
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:
Schachttolerantie h6.

Toepassing:
voor opname in Weldonhouders.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	40 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	24 mm
Boring-Ø D ₁	12,5 mm
Totale lengte L	101 mm
Opname	Ø d = 25 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname