

Garant GRIDLINE

Staanderframe, Lades 20G diep, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935020 2000
GTIN	4062406107314
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale standers zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Framebreedte	53 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Lades 20G diep
Diepte	580 mm
Producttype	Staanderframe