




## Klawbekkenset 3-delig, voor spanhouder, Ø 160 mm, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313230 4
GTIN	2050001929266
Artikelklasse	33T

### Omschrijving

#### Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang. Voor spannen, uitstekend geschikt voor spannen van onbewerkte delen.

#### Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5, gehard.

#### T.b.v. :

SchUNK-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313130; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

#### Opmerking:

Spanbereik exemplarisch voor nr. 313115 – 313137.

Geschikt voor kleurcode: Schunk spiestang-klauwplaat en bekken

Spanbereik: 114 - 150 mm

### Technische beschrijving

Spanbereik	114 - 150 mm
voor houdertype-Ø	160 mm
Productnaamattribuut	Ø 160 mm

Groefbreedte D	8 mm
Boringafstand b	32 mm
Lengte tussenstuk A	18 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken