

**Universele griptang, ovale bekvorm, Totale lengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	708005 300
GTIN	4045197719782
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Spanwijdte en spandruk instelbaar met een kartelschroef. Tang geheel vernikkeld.

Bekvorm ovaal.

**Toepassing:**

Voor het spannen van profielen en vlak materiaal. Spandruk tot 10.000 N.

**Materiaal:**

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

**Reservedeel:**

Reserveveer nr. 708301 maat 12.

**Technische beschrijving**

totale lengte	300 mm
Spanwijdte	60 mm
Beklengte	47 mm
Producttype	Griptang

**Accessoires**

Veer Type 12	708301 12
--------------	-----------

