

**PLANOLITH****Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0, Lengte×breedte: 2000X1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	430300 2000X1000
GTIN	2050001949790
Artikelklasse	46H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

**Nauwkeurigheid:**

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

**DIN 876/0 – fijn diamantgelept** voor controle.

**Levering:**

**Inclusief testrapport, transportverpakking.** Inclusief ingezette stalen kogels.

**Opmerking:**

**Op aanvraag:** roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

**Technische beschrijving**

Dikte	220 mm
-------	--------

Gewicht	1320 kg
Vlakheid	0,012 mm
Aantal ingezette stalen kogels	5
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	0 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

## Accessoires

Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 150 mm	431710 150
Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw Voor plaatlengte 2000 mm	431700 2000
Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 200 mm	431710 200
Onderstel Voor plaatafmeting lengte×breedte 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Afrolbokken, paar	431705