



Klawbekkenset 3-delig, voor spanhouder, Ø 200 mm, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	313231 2
GTIN	2050001929280
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Toepassing:

Aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang. Voor spannen, uitstekend geschikt voor spannen van onbewerkte delen.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5, gehard.

T.b.v.:

SchUNK-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

Opmerking:

Spanbereik exemplarisch voor nr. 313115 – 313137. Diepte van het spanniveau 25 mm.

Technische beschrijving

Spanbereik	64 - 175 mm
voor houdertype-Ø	200 mm
Productnaamattribuut	Ø 200 mm
Groefbreedte D	10 mm
Boringafstand b	40 mm

Lengte tussenstuk A	20 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhmspiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken