

**PLANOLITH****Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00, Lengte×breedte: 2000X1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	430400 2000X1000
GTIN	2050001949837
Artikelklasse	46H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

**Nauwkeurigheid:**

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

**DIN 876/00 – ultrafijn diamantgelept** voor de meetkamer.

**Levering:**

**Inclusief testrapport, transportverpakking.** Inclusief ingezette stalen kogels.

**Opmerking:**

**Op aanvraag:** roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

**Technische beschrijving**

Vlakheid	0,006 mm
----------	----------

Gewicht	1320 kg
Dikte	220 mm
Aantal ingezette stalen kogels	5
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	00 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

## Accessoires

Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 200 mm	431710 200
Onderstel Voor plaatafmeting lengtexbreedte 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 150 mm	431710 150
Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw Voor plaatlengte 2000 mm	431700 2000
Afrolbokken, paar	431705