

Garant GRIDLINE

Werkbankpoot, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927000 800
GTIN	4062406107291
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad. Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Hoogte	800 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Breedte	50 mm

Gewicht	6,9 kg
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Glijdoppen, set 2-delig Type 2	927092 2
Nivellering GridLine werkbanken Type M12	927090 M12