

HOLEX**Cilindrische opname voor inschroeffrees, Ø d = 25 mm, Schroefdraad M ×
Lengte L2: M12X77****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**
Schachttolerantie h6.**Toepassing:**
Voor opname in krimphouder.**Technische beschrijving**

L ₂	77 mm
Boring-Ø D ₁	12,5 mm
Nuttige lengte L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Totale lengte L	240 mm
Opname	Ø d = 25 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname