

Garant

Afsteekzwaard, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 19/3 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273780 19/3
GTIN	4045197720931
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656 – 273670.

T.b.v. :

Houder nr. 273984 – 273994 of 319132 – 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken. Set bestaande uit 2 zwaarden met telkens een plaatpassing.

axiaal insteken mogelijk: nee

Voor maximale werkstuk-Ø: 40 mm

Hoogte h_1 : 15,7 mm

Totale lengte L_{totaal} : 96 mm

Technische beschrijving

Voor maximale werkstuk-Ø	40 mm
Hoogte van beitelhouder h_5	19 mm
Steekbreedte w	3 mm
Hoogte h_1	15,7 mm
Totale lengte L_{totaal}	96 mm

Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard