

Garant**Meelopende draaibankcenter met schokdemping, Morseconus: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321405 4
GTIN	4045197720955
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Punthoek 60°.**
- **Vering van de centerpunt voor druk- en lengtecompensatie, schokdempend.**
- **Centerpunt van doorgehard gereedschapsstaal nauwkeurig passend in lagerplaatsing geslepen.**
- **Precisie-wentellagering met smering voor de levensduur.**
- **Keerring voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Extreem stijve uitvoering met extra schachtlagering.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Precisie-uitvoering.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

- **Voor demping van schokbelastingen.**
- **Voor compensatie van lengte-uitzetting.**
- **Geschikt voor gebruik met kopmeenemer.**

Behuizings-Ø D: 68 mm

Nuttige lengte B: 111 mm

Grootste punt-Ø A: 35 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Maximaal toerental: 4000 min⁻¹

Voor werkstukgewicht: 600 kg

Technische beschrijving

Nuttige lengte B	111 mm
Grootste punt-Ø A	35 mm
Voor werkstukgewicht	600 kg
Behuizings-Ø D	68 mm
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Morseconus	MK4
Producttype	Centreerpunt