

**Momentschroevendraaier TorqueVario[®], Maximaal draaimoment: 1400cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659930 1400
GTIN	4010995396909
Artikelklasse	63K

Omschrijving**Uitvoering:**

Numerieke weergave van de draaimomentwaarde via vensterschaal (40 – 50 schaalwaarden, afhankelijk van het draaimomentbereik). Draaimoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter (meegeleverd). Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Nauwkeurigheid $\pm 6\%$.

Toepassing:

Met dwarsgreep en bithouder voor 1/4 inch-bits.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Instelgereedschap voor maat 60-700: Nr. 659931 maat 1 en voor maat 1400: Nr. 659931 maat 2.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
maximaal draaimoment	1400 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 6\%$

Bithouder	F 6,3
Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	500 - 1400 cNm
Draaimomentbereik	5 - 14 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	560 g
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Feedback	ontkoppellend
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Totale lengte L	120 mm
Serie	TorqueVario®
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	TorqueVario®-S T
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessoires

Instelgereedschap Torque Setter Type 2

659931 2