

## Garant

### Afsteekzwaard, neutraal, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 19/1,5 mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656 – 273670.

### T.b.v. :

Houder nr. 273984 – 273994 of 319132 – 319133 (VDI-houder).

### Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

### Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken. Set bestaande uit 2 zwaarden met telkens een plaatpassing.

axiaal insteken mogelijk: nee

Voor maximale werkstuk-Ø: 40 mm

Hoogte  $h_1$ : 15,7 mm

Totale lengte  $L_{\text{totaal}}$ : 96 mm

## Technische beschrijving

Hoogte van beitelhouder $h_5$	19 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	40 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Hoogte $h_1$	15,7 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	96 mm

Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard