

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:  
16/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 16/1,5
GTIN	4045197721112
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	1,5 mm
Bout	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Middenverplaatsing $L_3$	7,5 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	16 mm
$t_{\max}$ Binnenbewerking	4,5 mm
Totale lengte L	180 mm
Afkoppellengte $L_1$ naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 12	279815 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500