

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
12/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	9,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	16 mm
Bout	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Steekbreedte w	1,5 mm
t_{\max} Binnenbewerking	4,5 mm
Totale lengte L	140 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 12	279815 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500