

**Combidisc® Schuurschijf (SiC), Ø 76,2 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554024 120
GTIN	4007220778562
Artikelklasse	55G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Siliciumcarbide-korrel (SiC) met scherpe randen voor agressief schuren met weinig druk.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Bijzonder geschikt voor het slijpen van titaniumlegeringen, aluminium, koper en brons.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 75
mm

554092 75