

**Combidisc® CONTOUR-schuurschijf, Ø 60 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554034 120
GTIN	4007220898864
Artikelklasse	55G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Uitstekend schijfgedeelte met gegolfde rand **voor het fijn schuren van contouren en concave oppervlakken.**

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Met zachte steunschijf nr. 554091 50 gebruiken.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Schijf-Ø	60 mm
Slijpmiddel	Aluminiumoxide (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Productnaamattribuut	Ø 60 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
---	-----------