

**Combidisc® Schuurschijf (SiC), Ø 76,2 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 554024 60 |
| GTIN | 4007220778548 |
| Artikelklasse | 55G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Siliciumcarbide-korrel (SiC) met scherpe randen voor agressief schuren met weinig druk.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Bijzonder geschikt voor het slijpen van titaniumlegeringen, aluminium, koper en brons.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Korrelgrootte | 60 |
| Schijf-Ø | 76,2 mm |
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Productnaamattribuut | Ø 76,2 mm |
| Maximaal toerental | 20000 min ⁻¹ |
| Producttype | Schuurschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 75 mm | 554089 75 |
| Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm | 554090 75 |
| Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 75 mm | 554093 75 |
| Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm | 554088 75 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddel Buiten-Ø 75 mm | 554092 75 |

| | |
|---|-----------|
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 75 mm | 554091 75 |
| Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm | 554094 75 |