

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
12/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm²). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Bout	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Minimale voorboor-Ø D _{min}	16 mm
Middenverplaatsing L ₃	9,5 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
t _{max} Binnenbewerking	4,5 mm
Totale lengte L	140 mm
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 12	279815 12
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500