

**Garant****Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:  
16/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273790 16/1,5
GTIN	4045197720986
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
t <sub>max</sub> Binnenbewerking	4,5 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	7,5 mm
Bout	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Totale lengte L	180 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 12	279815 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500