

Garant**VARIO-LINE klemhouder, rechts, Schachthoogte h: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273794 32
GTIN	4045197721440
Artikelklasse	21W

Omschrijving**T.b.v. :**

Snijplaathouders nr. 273798.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:L = L₁ + L₃ (snijplaathouder).Functiebreedte L₄: 30 mmL₁: 170 mmL₂: 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

Schachthoogte h	32 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Functiebreedte L ₄	30 mm
L ₁	170 mm
L ₂	24,5 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef Type 9	279815 9