


Garant**VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273795 16
GTIN	4045197721310
Artikelklasse	21W

Omschrijving**T.b.v. :**

Snijplaathouders nr. 273799.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking: $L = L_1 + L_3$ (snijplaathouder).Functiebreedte L_4 : 21 mm L_1 : 100 mm L_2 : 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

L_2	24,5 mm
Schachthoogte h	16 mm
L_1	100 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Functiebreedte L_4	21 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10