

Garant
VARIO-LINE klemhouder, rechts, Schachthoogte h: 16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273794 16
GTIN	4045197721082
Artikelklasse	21W

Omschrijving
T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273798.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

$L = L_1 + L_3$ (snijplaathouder).

Functiebreedte L_4 : 21 mm

L_1 : 100 mm

L_2 : 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Schachthoogte h	16 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	100 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10