


Garant**VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273795 20
GTIN	4045197721327
Artikelklasse	21W

Omschrijving**T.b.v. :**

Snijplaathouders nr. 273799.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:L = L₁ + L₃ (snijplaathouder).Functiebreedte L₄: 25 mmL₁: 125 mmL₂: 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

L ₂	24,5 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Schachthoogte h	20 mm
L ₁	125 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500