


Garant**VARIO-LINE klemhouder, rechts, Schachthoogte h: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273794 25
GTIN	4045197721303
Artikelklasse	21W

Omschrijving**T.b.v. :**

Snijplaathouders nr. 273798.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:L = L₁ + L₃ (snijplaathouder).Functiebreedte L₄: 30 mmL₁: 150 mmL₂: 24,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische beschrijving

Bout	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₁	150 mm
L ₂	24,5 mm
Schachthoogte h	25 mm
Functiebreedte L ₄	30 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Klemschroef Type 9	279815 9