

Garant**Krimphouder slank, met koelkanaalboring, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302326 10 |
| GTIN | 4045197721211 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!**
- **Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).**
- **Met koelkanaalboringen.**

Toepassing:

- **Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.**
- **Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------------|
| Span-Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 120 mm |
| Buiten-Ø D | 33,9 mm |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Opname | SK 40 A = 120 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302414 32/10 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302416 32/10 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302412 32/10 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302416 25/10 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |

| | |
|---|---------------|
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302410 25/10 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK- schacht 40 | 354225 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302412 25/10 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302410 32/10 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm | 302415 20/10 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| | 308801 40 |

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en
passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1