



## Kleine pijpsnijder met 4 geleidingsrollen



### Bestelgegevens

Bestelnummer	818305
GTIN	4045197721464
Artikelklasse	82A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Basisdeel van spuitgietmagnesium, afgedekte spindel en precisie-telescoopgeleiding. **4 Geleidingsrollen** (stevige grip ook bij grote Ø) met insteek. Ergonomische **handgreep met reservesnijwieltje** nr. 819100. In het lichaam **intrekbare handafbramer**.

#### Toepassing:

Universeel voor het snijden van **koperen, aluminium** en **dunwandige RVS-pijpen**.

#### Reservedeel:

Reservebout nr. 818020 voor snijwieltje, reserverol nr. 819100.

Mes voor handafbramer zie nr. 838510 maat S10.

Snijwieltje Ø: 20 mm

Snijwieltje breedte: 5 mm

Snijwieltje boring: 5 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 3 - 35 mm

### Technische beschrijving

Snijwieltje Ø	20 mm
Snijwieltje boring	5 mm
Snijwieltje breedte	5 mm
voor uitwendige pijp-Ø	3 - 35 mm
Producttype	Pijpsnijder

---

**Accessoires**

Pen voor wielkje	818020
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Reservesnijwielkje	819100